



## Huvborste Ståltråd 0,35 mm, Borst-Ø D1: 100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	573005 100
GTIN	4067263906902
Artikelklass	57H

### Beskrivning

#### Utförande:

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.

Med **invändig gänga M14**. Med **invändig gänga M14**.

#### Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.

### Teknisk beskrivning

Borstlängd H <sub>1</sub>	30 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
gängaM	M14
Borsttjocklek	0,35 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Huvborste

