



Huvborste Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1: 60mm



Beställningsdata

Ordernummer	573205 60
GTIN	4067263906919
Artikelklass	57H

Beskrivning

Utförande:

Vårig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.

Med **invändig gänga M14**. Med **invändig gänga M14**.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	20 mm
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	65 mm
gängaM	M14
Borsttjocklek	0,3 mm
Borstmaterial	INOX-tråd

Flätmönster	vågig
Produktslag	Huvborste