



## Huvborste Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1: 80mm



### Beställningsdata

Ordernummer	573205 80
GTIN	4067263906926
Artikelklass	57H

### Beskrivning

#### Utförande:

Vårig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.

Med **invändig gänga M14**. Med **invändig gänga M14**.

#### Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
Borst-Ø D <sub>1</sub>	85 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	25 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	INOX-tråd

Flätmönster	vågig
Produktslag	Huvborste