

HOLEX**Huvborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 65XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572103 65XM14
GTIN	4067263906940
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.

Med **invändig gänga M14.**

Teknisk beskrivning

gängaM	M14
Borstlängd H ₁	20 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
säkerhetsstödring	nej
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	65 mm

Borstmaterial

Ståltråd

Produktslag

Huvborste