

**HOLEX****Huvborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 125XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572103 125XM14
GTIN	4067263906964
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.** Med **säkerhetsstödring**, efter borttagning kan ytterligare borsthöjder användas.

**Användningsdata:**

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.  
Med **invändig gänga M14.**

**Teknisk beskrivning**

Borstlängd H <sub>1</sub>	25 + 15 mm
gängaM	M14
säkerhetsstödring	ja
maximalt varvtal:	6500 min <sup>-1</sup>
Borsttjocklek	0,5 mm

Borst-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Huvborste