

HOLEX**Huvborste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 65XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572108 65XM14
GTIN	4067263906971
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.

Med **invändig gänga M14**.

Teknisk beskrivning

säkerhetsstödring	nej
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	65 mm
Borsttjocklek	0,5 mm

Borstlängd H ₁	20 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Flättnöster	Växelvirning
Produktlag	Huvborste