


HOLEX**Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
40X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borstbredd L ₁	10 mm
Borst-Ø D ₁	40 mm
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	9 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borsttjocklek	0,3 mm

Borstmaterial	Ståltråd
Flätmönster	vågig
Produktslag	Cirkulärborste