


**HOLEX****Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
50X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574050 50X15
GTIN	4067263907008
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brottning av skal, rengöring.

**Teknisk beskrivning**

Borstbredd L <sub>1</sub>	15 mm
maximalt varvtal:	15000 min <sup>-1</sup>
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	12 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	50 mm

Borstmaterial	Ståltråd
Flättnönster	vågig
Produktlag	Cirkulärborste