

HOLEX**Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
60X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574050 60X15
GTIN	4067263907015
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	60 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	17 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstbredd L ₁	15 mm

Borstmaterial	Ståltråd
Flättnönster	vågig
Produktlag	Cirkulärborste