

HOLEX**Rundborste med skaft Ståltråd, mässingbelagd 0,25 mm, Borst-Ø D1 ×
borstbredd L1: 70X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574325 70X10
GTIN	4067263907114
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Den mycket slitstarka ståltråden har ett tunt mässingskikt.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	70 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstbredd L ₁	9 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹

Borstlängd H ₁	19 mm
Borsttjocklek	0,25 mm
Borstmaterial	Ståltråd, mässingbelagd
Flätmönster	vågig
Produktslag	Cirkulärborste