


HOLEX**Rundborste med skaft Ståltråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
40X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574150 40X10
GTIN	4067263907053
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brottning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	40 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstbredd L ₁	10 mm
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Borsttjocklek	0,2 mm
Borstlängd H ₁	9 mm

Borstmaterial	Ståltråd
Flättnönster	vågig
Produktlag	Cirkulärborste