


**HOLEX****Rundborste med skaft Ståltråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
80X18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574150 80X18
GTIN	4067263907091
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	80 mm
maximalt varvtal:	15000 min <sup>-1</sup>
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Borstbredd L <sub>1</sub>	13 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	20 mm

Borstmaterial	Ståltråd
Flättnönster	vågig
Produktlag	Cirkulärborste