

Garant**Insexnyckel/kort skruvmejsel, Antal verktyg: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	952892 15
GTIN	4067263723172
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952892: 1 st

GARANT sexkantvinkelskruvdragarsats nr 627132 storlek 9: 1 st

GARANT kort skruvdragare för spår nr 664122 storlek 4; 5,5; 6,5: 1 st vard.

GARANT Kort skruvmejsel för Phillips nr 667722 strl 0; 1; 2: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Djup	250 mm
Bredd	200 mm
djup i G	10
Antal verktyg	15
Utförande	med skruvdragare
bredd i G	8

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x10
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkulaförkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
Skruvmejslar för slits, kort, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 4 mm	664122 4
Skruvmejslar för slits, kort, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	664122 5,5
Skruvmejslar för slits, kort, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm	664122 6,5
Skruvdragare för Phillips, kort, med 2K-Haptoprene- handtag krysspårstorlek 0	667722 0
Skruvdragare för Phillips, kort, med 2K-Haptoprene- handtag krysspårstorlek 1	667722 1
Skruvdragare för Phillips, kort, med 2K-Haptoprene- handtag krysspårstorlek 2	667722 2
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952892	952001 952892