




Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 30X6mm



Beställningsdata

Ordernummer	574253 30X6
GTIN	4067263934745
Artikelklass	57H

Beskrivning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	30 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
Borstbredd L ₁	6 mm
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	6 mm

Datablad

Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Flättnönster	vågig
Produktlag	Cirkulärborste