


**HOLEX****Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
60X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574225 60X15
GTIN	4067263934707
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

**Teknisk beskrivning**

Borstbredd L <sub>1</sub>	15 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Flättningsmönster	vågig
Produktslag	Cirkulärborste

