


HOLEX**Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
70X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574253 70X10
GTIN	4067263934783
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	6 mm
Borst-Ø D ₁	70 mm
Borstlängd H ₁	19 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borsttjocklek	0,2 mm

Borstbredd L ₁	10 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Flättnöster	vågig
Produktlag	Cirkulärborste