


**HOLEX****Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
70X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574225 70X10
GTIN	4067263934714
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

**Teknisk beskrivning**

Borstlängd H <sub>1</sub>	19 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
maximalt varvtal:	15000 min <sup>-1</sup>

Borstbredd L <sub>1</sub>	10 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Flättnöster	vågig
Produktlag	Cirkulärborste