


HOLEX**Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
50X15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 574225 50X15 |
| GTIN | 4067263880790 |
| Artikelklass | 57H |

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Borst-Ø D ₁ | 50 mm |
| maximalt varvtal: | 15000 min ⁻¹ |
| Borsttjocklek | 0,2 mm |
| Borstlängd H ₁ | 12 mm |
| Borstbredd L ₁ | 15 mm |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Skaftdiameter D _s | 6 mm |
| Borstmaterial | INOX-tråd |
| Flättnöster | vågig |
| Produktlag | Cirkulärborste |