


HOLEX**Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
40X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574360 40X10
GTIN	4067263934813
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödskalet samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	6 mm
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	10 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
Borst-Ø D ₁	40 mm

Borstlängd H ₁	9 mm
Borstmaterial	Mässingtråd
Flätmönster	vågig
Produktslag	Cirkulärborste