



## Tvättborste Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1: 60mm



### Beställningsdata

Ordernummer	574755 60
GTIN	4067263935018
Artikelklass	57H

### Beskrivning

#### Utförande:

Tvättborstar med **skaft-Ø 6 mm**.

#### Användningsdata:

I sågskärpningsmaskiner, böjliga axlar eller på stationära maskiner. För rengöring och avgradning av små till medelstora ytor.

### Teknisk beskrivning

Borstlängd H <sub>1</sub>	25 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	60 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
maximalt varvtal:	8000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Ändborste

