


HOLEX**Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
30X6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574360 30X6
GTIN	4067263934806
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	30 mm
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	6 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borsttjocklek	0,2 mm

Borstlängd H ₁	6 mm
Borstmaterial	Mässingtråd
Flättnöster	vågig
Produktlag	Cirkulärborste