

**HOLEX****Rundborste med skaft virad ståltråd 0,50 mm, Typ: 75X10****Beställningsdata**

Ordernummer	574410 75X10
GTIN	4067263934899
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	25000 min <sup>-1</sup>
Borsttjocklek	0,5 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	75 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	15 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
antal flätor	18

Borstbredd L <sub>1</sub>	12 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Flätmönster	vänstervirad
Produktslag	Cirkulärborste