

**Tvättborste Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574755 40
GTIN	4067263935001
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Tvättborstar med **skaft-Ø 6 mm**.

Användningsdata:

I sågskärpningsmaskiner, böjliga axlar eller på stationära maskiner. För rengöring och avgradning av små till medelstora ytor.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	20 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
maximalt varvtal:	10500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	40 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Produktslag	Ändborste

