

## Verkstadstillbehör sortiment, Antal verktyg: 9



### Beställningsdata

Ordernummer	954989 9
GTIN	2050002075474
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954989: 1 St.  
GARANT LED-ficklampa nr 081448 storlek 200: 1 St.  
Klogripare nr 081610 storlek 500: 1 St.  
HOLEX teleskopsökspegel nr 081630 storlek 30: 1 St.  
EDDING permanentmärkpenna nr 085130 storlek R: 1 St.  
GARANT skyddsglasögon nr 096200 storlek CLEAR: 1 St.  
HOLEX pincett, trubbig, nr 727550 storlek AM: 1 St.  
Brytbladsset nr 845010 storlek 10: 1 St.  
GARANT universalkniv nr 845020: 1 St.  
Teleskopinspektionslampa nr 081665: 1 St.

### Teknisk beskrivning

Djup	600 mm
Antal verktyg	9
bredd i G	10
djup i G	24
Bredd	250 mm

Utförande	med verktygssortiment
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×24
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954989	952001 954989
Batteridrivna LED-stavlampor Typ 200	081448 200
Gripklo Längd 500 mm	081610 500
Teleskopsökspegel Spegelmått 30 mm	081630 30
Permanentmärkpenna skrivfärg R	085130 R
Komfortskyddsglasögon Glastoning CLEAR	096200 CLEAR
Pincett trubbig / 3 mm bred spets, 145 mm, form 40 Material AM	727550 AM
Brytklingsats, 10 delar, 18 mm "experience" antal 10	845010 10
Universalkniv med 2K-handtag med 3 knivblad, 18 mm	845020
Teleskopinspektionslampa	081665