


HOLEX**Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
70X16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574360 70X16
GTIN	4067263934844
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	19 mm
Borstbredd L ₁	16 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borst-Ø D ₁	70 mm

maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borstmaterial	Mässingtråd
Flätmönster	vågig
Produktslag	Cirkulärborste