

HOLEX**Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
60X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574360 60X15
GTIN	4067263934820
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	60 mm
Borstbredd L ₁	15 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borsttjocklek	0,2 mm

Borstlängd H ₁	17 mm
Borstmaterial	Mässingtråd
Flätmönster	vågig
Produktslag	Cirkulärborste