


HOLEX**Rundborste med skaft mikroabrasiv, SiC kornstorlek 120, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 50X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574445 50X10
GTIN	4067263934851
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonborst med kiselkarbid, inpressad i stålhylsa; **skaft-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

Torr- och våtfinslipning av aluminium, stål, INOX och plaster. Maximal arbetstemperatur 80°C.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
Borst-Ø D ₁	50 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstlängd H ₁	12 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹

rekommenderat varvtal	6000 min ⁻¹
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktslag	Cirkulärborste