



Ändborste Ståltråd 0,30 mm, Typ: 10X80



Beställningsdata

Ordernummer	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Artikelklass	57H

Beskrivning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, **skaft-Ø 6 mm**.

Användningsdata:

I raka slipmaskiner, böjbara axlar och handborrar. För rengöring och avgradning svåråtkomliga områden.

Teknisk beskrivning

Tvinglängd L_2	80 mm
Borstlängd H_1	20 mm
Borst-Ø D_1	12 mm
maximalt varvtal:	10000 min ⁻¹
Tving-Ø D_2	10 mm
totallängd L	120 mm
Produktslag	Ändborste