



## Ändborste Ståltråd 0,30 mm, Typ: 10X20



### Beställningsdata

Ordernummer	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Artikelklass	57H

### Beskrivning

#### Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, **skaft-Ø 6 mm**.

#### Användningsdata:

I raka slipmaskiner, böjbara axlar och handborrar. För rengöring och avgradning svåråtkomliga områden.

### Teknisk beskrivning

Borst-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Tvinglängd L <sub>2</sub>	20 mm
totallängd L	67 mm
Tving-Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	20 mm
Produktslag	Ändborste