



Verkstadssortiment, Antal verktyg: 36



Beställningsdata

Ordernummer	955018 36
GTIN	4067263934950
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Passar till:

GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och lådrastermått **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

Verkstadsvagn nr 914520 – 914582.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955018: 1 St.

HOLEX ringskruvnycklar nr 613950 storlek 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

HOLEX Spärnyckel omkopplingsbar 1/2 tum nr 640190 storlek 1/2: 1 St.

HOLEX förlängning 1/2 tum nr 641020 storlek 125; 250: 1 st vard.

HOLEX T-handtag 1/2 tum nr 641320 storlek 295: 1 St.

HOLEX kardanknut 1/2 tum nr 641620 storlek 1/2: 1 St.

HOLEX 12-kantinsats 1/2 tum nr 642120 storlek 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 st vard.

HOLEX 12-kantinsats lång 1/2 tum nr 642520 storlek 17; 19; 21: 1 st vard.

HOLEX skruvdragare för spår nr 660701 storlek 3,5; 5,5: 1 st vard.

HOLEX kort skruvdragare för spår nr 664201 storlek 5,5: 1 St.

HOLEX skruvdragare för Phillips nr 668401 storlek 1; 2: 1 st vard.

HOLEX kort skruvdragare för Phillips nr 668471 storlek 2: 1 St.

HOLEX vanadinkombinationstång nr 703000 storlek 180: 1 St.

HOLEX polygriptång nr 706151 storlek 250: 1 St.

HOLEX klensmideshammare nr 750125 storlek 300: 1 St.

Teknisk beskrivning

Djup	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×16
djup i G	16
Bredd	500 mm
bredd i G	20
Utförande	för utdragslåda i verktygsvagn
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
passar för arbetsplatsinredning	Verkstadsvagn
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613950 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613950 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613950 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613950 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613950 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613950 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613950 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613950 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613950 8
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2
Förlängare, 1/2 tum total längd 125 mm	641020 125

Förlängare, 1/2 tum totallängd 250 mm	641020 250
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641320 295
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641620 1/2
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642120 13
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642120 14
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642120 15
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642120 16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642120 17
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642120 18
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642120 19
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642120 21
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642120 22
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642120 24
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642520 17
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642520 19
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642520 21
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 3,5 mm	660701 3,5
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 5,5 mm	660701 5,5
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 5,5 mm	664201 5,5
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 1	668401 1
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 2	668401 2
Skruvdragare för Phillips, kort krysspårstorlek 2	668471 2
Vanadinkombinationstång, blank totallängd 180 mm	703000 180
Polygriptång med plastöverdrag totallängd 250 mm	706151 250
Smideshammare vikt utan skaft 300 g	750125 300
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 955018	952001 955018

