




Ändborste Ståltråd 0,30 mm, Typ: 22X22



Beställningsdata

Ordernummer	574550 22X22
GTIN	4067263935063
Artikelklass	57H

Beskrivning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, **skaft-Ø 6 mm**.

Användningsdata:

I raka slipmaskiner, böjbara axlar och handborrar. För rengöring och avgradning svåråtkomliga områden.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	23 mm
Tving-Ø D ₂	22 mm
Tvinglängd L ₂	22 mm
totallängd L	80 mm
Borstlängd H ₁	25 mm
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Produktslag	Ändborste

