



Tvättborste Mässingtråd 0,20 mm, Borst-Ø D1: 50mm



Beställningsdata

Ordernummer	574775 50
GTIN	4067263935032
Artikelklass	57H

Beskrivning

Utförande:

Tvättborstar med **skaft-Ø 6 mm**.

Användningsdata:

I sågskärpningsmaskiner, böjliga axlar eller på stationära maskiner. För rengöring och avgradning av små till medelstora ytor.

Teknisk beskrivning

Borsttjocklek	0,2 mm
Borst-Ø D ₁	50 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
maximalt varvtal:	10500 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	20 mm
Produktslag	Ändborste

