



## Verkstadssortiment, Antal verktyg: 23



### Beställningsdata

Ordernummer	955015 23
GTIN	2050002075467
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

#### Passar till:

Verkstadsvagn nr 914520 – 914582.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955015: 1 St.

HOLEX skjutmått nr 410200 storlek 150: 1 St.

HOLEX rullmåttband nr 462010 storlek 3: 1 St.

HOLEX aluminiumvattenpass nr 467435 storlek 300: 1 St.

HOLEX ringskruvnycklar nr 613950 storlek 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

HOLEX skruvdragare för spår nr 660701 storlek 3,5; 5,5; 7.: 1 st vard.

HOLEX skruvdragare för Phillips nr 668401 storlek 1; 2; 3: 1 st vard.

HOLEX vanadinkombinationstång nr 703000 storlek 180: 1 St.

HOLEX polygriptång nr 706151 storlek 250: 1 St.

HOLEX spetstång, vinklad, nr 713600 storlek 200: 1 St.

HOLEX sidavbitare nr 725250 storlek 160: 1 St.

HOLEX universalkniv nr 845039 storlek 160: 1 St.

### Teknisk beskrivning

Bredd	500 mm
djup i G	16
bredd i G	20
Djup	400 mm
Antal verktyg	23
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
passar för arbetsplatsinredning	Verkstadsvagn
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 955015	952001 955015
SkjutmåttNonie 1/20 mätområde 150 mm	410200 150
Rullmåttband bandlängd 3 m	462010 3
Aluminiumvattenpass Längd 300 mm	467435 300
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613950 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613950 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613950 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613950 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613950 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613950 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613950 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613950 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613950 8
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 3,5 mm	660701 3,5
	660701 5,5

Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 5,5 mm

Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 7 mm

660701 7

Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 1

668401 1

Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 2

668401 2

Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 3

668401 3

Vanadinkombinationstång, blank totallängd 180 mm

703000 180

Polygriptång med plastöverdrag totallängd 250 mm

706151 250

Spetstång, vinklad, blank totallängd 200 mm

713600 200

Sidavbitare blank totallängd 160 mm

725250 160

Universalkniv med handtag av zinkpressgods 18 mm totallängd 160 mm

845039 160