

**Snabbväxlingsystem för specialrengöringsborste Ø 75 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	573516 80
GTIN	9009013051857
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid.**

Extremt flexibla och anpassningsbara.

Användningsdata:

För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

För användning på rakslipmaskiner och små vinkelslipmaskiner med snabbtestallrik nr 554090–554094 (hylsdorn Ø 6 mm resp. M14-fäste).

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
Färg	gul
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Slipmedlets beteckning	Keramik

Produktlag

Huvborste