




Snabbväxlingsystem för specialrengöringsborste Ø 50 mm, Kornstorlek: 120



Beställningsdata

Ordernummer	573511 120
GTIN	9009013051765
Artikelklass	53M

Beskrivning

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid.**

Extremt flexibla och anpassningsbara.

Användningsdata:

För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

För användning på rakslipmaskiner och små vinkelslipmaskiner med snabbtestallrik nr 554090–554094 (hylsdorn Ø 6 mm resp. M14-fäste).

Teknisk beskrivning

Färg	vit
Kornstorlek	120
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
Slipmedlets beteckning	Keramik

Produktlag

Huvborste