



Verktygssortiment "BIG Basic Move"-mekanik 90 delar, antal verktyg: 90



Beställningsdata

Ordernummer	680106 90
GTIN	4003773086222
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Omfattande verktygssortiment med totalt 90 varumärkesverktyg, varav 12 är tillverkade av KNIPEX i högkvalitativ verktygslåda. Med åkenhet och teleskophandtag.

Väska av ABS med omslutande aluminiumram.

Innehåll:

Sidavbitare: 1 st längd 160 mm

Kraft-sidavbitare: 1 st längd 200 mm

Liten bultsax CoBolt®: 1 st nr 731752 strl 200

Flerfunktionsnyckel TwinKey®: 1 st. nr 623550

Plattång med skärkant och raka käftar: 1 St.

Plattång med skärkant och vinklade käftar: 1 St.

Elektroniksidavbitare Super Knips®: 1 st nr 726620 storlek 140

Rörtång "Cobra® XS": 1 st nr 705800 storlek 250

Tångnyckel: 1 st nr 813702 storlek 250

Universalverktyg ErgoStrip®: 1 st nr 728091 storlek 8-13

Fällbar kabelkniv: 1 st nr 844610 storlek 1

Vattenpass: 1 st längd 220 mm

Zyklop Metal-spärrsats 1/4 tum: 1 st nr 630295 strl. S (28 delar)

6-punkts vinkelskruvmejselsats med kulhuvud och hållare: 1 st. 1,5 – 10 mm, 9 delar

Öppen nyckelsats i hållaren: 1 st. 6 – 19 mm, 12 delar
 Automatisk körnare: 1 st. 60N – 130N.
 Drivarsats med splinter: 1 st., Ø 3-10 mm, 6 delar
 Måttstock i trä: 1 st längd 2 meter
 Smideshammare: 1 st strl. 300 g
 Skruvmejsel för Philips: Vardera 1 st nr 668260 strl. 1; 2; 3
 Skruvmejsel för Pozidriv: Vardera 1 st nr 668270 strl. 1; 2; 3
 Skruvdragare för spår: Vardera 1 st. nr 662200 storlek 3,5; 4
 Skruvdragare för spår, med slaghätta: Vardera 1 st nr 660300 strl. 5,5; 7; 9
 Skruvmejsel för invändig Torx®: Vardera 1 st nr 625500 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Elektronisk skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 668800 storlek 00; 0
 Elektronisk skruvdragare för spår: Vardera 1 st. nr 664600 storlek 1,5; 2,5
 Verktygslåda: 1 st nr 692613 storlek 1

OBS!:

Leverans sker med sorterat verktyg i verktygslåda.

Teknisk beskrivning

Produktslag

Verktygssortiment

Tillbehör

Liten bultsax CoBolt® med skärurtag total längd 200 mm	731752 200
Flerfunktionsnyckel TwinKey®	623550
Elektroniksidavbitare Super Knips® total längd 140 mm	726620 140
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad total längd 250 mm	705800 250
Tångnyckel total längd 250 mm	813702 250
Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip® för kabel-Ø 8-13 mm	728091 8-13
Fällkniv avsedd för elektriker. Typ 1	844610 1
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 28 delar Typ S	630295 S
Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål krysspårstorlek 1	668260 1
Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål krysspårstorlek 2	668260 2

Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål krysspårstorlek 3	668260 3
Skruvdragare för Pozidriv med klinga av rundstål krysspårstorlek 1	668270 1
Skruvdragare för Pozidriv med klinga av rundstål krysspårstorlek 2	668270 2
Skruvdragare för Pozidriv med klinga av rundstål krysspårstorlek 3	668270 3
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 3,5 mm	662200 3,5
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag mejselbredd b 4 mm	662200 4
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 5,5 mm	660300 5,5
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 7 mm	660300 7
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 9 mm	660300 9
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX10	625500 TX10
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX15	625500 TX15
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX20	625500 TX20
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX25	625500 TX25
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX30	625500 TX30
Elektronikmejsel för PhillipsKraftform Micro krysspårstorlek 0	668800 0
Elektronikmejsel för PhillipsKraftform Micro krysspårstorlek 00	668800 00
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 1,5 mm	664600 1,5
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 2,5 mm	664600 2,5
Verktygslåda "BIG Basic Move" Typ 1	692613 1