

**Garant****Vario plus eco konvex skärhållare axiell, vänster, Diameterområde instick D1 / D2: 51/67mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274513 51/67
GTIN	4067263950387
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:**

$D_1$  = min.  $\emptyset$  för 1:a insticket /  $D_2$  = max.  $\emptyset$  för 1:a insticket.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
maximal första insticksdiameter $D_2$	67 mm
maximalt sågdjup $t_{\max}$	16 mm
Serie	Eco

minimal första insticksdiameter $D_1$	51 mm
Användning	vänster
Invändig	ja
Spårbredd w	2 mm
Produktslag	Skärhållare