

**Garant****Vario plus eco konvex skärhållare axiell, vänster, Diameterområde instick D1 / D2: 82/110mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274513 82/110
GTIN	4067263950400
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:**

$D_1$  = min.  $\emptyset$  för 1:a insticket/ $D_2$  = max.  $\emptyset$  för 1:a insticket.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
Serie	Eco
minimal första insticksdiameter $D_1$	82 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	110 mm

maximalt sågdjup $t_{\max}$	16 mm
Användning	vänster
Invändig	ja
Spårbredd w	2 mm
Produktslag	Skärhållare