

**Garant****Vario plus eco konvex skärhållare axiell, vänster, Diameterområde instick D1 / D2: 140/230mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274517 140/230
GTIN	4067263950806
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:**

$D_1$  = min.  $\emptyset$  för 1:a insticket/ $D_2$  = max.  $\emptyset$  för 1:a insticket.

**Teknisk beskrivning**

maximal första insticksdiameter $D_2$	230 mm
Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
maximalt sågdjup $t_{\max}$	21 mm
minimal första insticksdiameter $D_1$	140 mm

Serie	Vario Plus Eco
Användning	vänster
Invändig	ja
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare