

Mitutoyo

Absolute-mätur Avläsning 0,01 mm, Mätområde: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	434065 25
GTIN	4946368850290
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Ett multifunktionellt standard mätur. Tillförlitligt och lättmanövrerat.

- **Dubbelriktad kommunikation är möjlig, t.ex. för parametrisering via PC (Digimatic S1-gränssnitt).**
- **Med ABSOLUTE-system. Engångsinställning av startägget, som därefter förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte.**
- **Lätt att läsa av värden på en stora digitala / analoga displayen.**
- **Modell med 0,5 µm digitalt siffersteg finns.**
- **Enkla beräkningar och identifiering av toppvärden kan göras.**
- **Utrustad med en varningsfunktion för kalibreringsplanen.**
- **GO/±NG-bedömningen utförs genom inställning av den övre och den undre toleransen.**
- **Larm vid låg spänning, inställningsfel, sensorfel, spill hos displayen etc.**
- **Displayen kan vridas 330°.**
- **Et funktionsspärr skyddar mäturet mot obehörig användning.**

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Skärdata:

- **Absolut linjärkodare med elektrostatiske kapacitans.**

- **Mätfrekvens (MAX/MIN/RANGE): 50 gånger per sekund.**
- **Skaftdiameter: 8 mm.**
- **Mätinsats: hårdmetallkula, gänga M2,5 x 0,45.**
- **Batteriets livslängd: cirka 2700 timmar vid kontinuerlig användning.**

leveransinnehåll:

Digitalt mätur inklusive 1× CR2032 batteri.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497081, utbytes- och specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Knappcell
IP-skyddsklass	IP 42
Kalibrering	C1
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna
mätområde	0 - 25 mm
Husets tjocklek	44,2 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Strömbrytare	ja
mätkraft	≤ 1,8 N
inspänningsskaftets längd	19,5 mm
Höljes-Ø	59 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,02 mm
avläsning	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
sifferhöjd	11 mm
display med bakgrundsbelysning.	nej
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Preset-funktion	ja

Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100