

mimatic
Tool Systems**Sågblad PolySAW-G Bredd ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 218222 63 |
| GTIN | 2050001736987 |
| Artikelklass | 29C |

Beskrivning**Utförande:**

För kapning, sågning och spårfräsning.
Med PolySAW-G kan bearbetningen ske ned till botten.

OBS!:

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|---------|
| Typ grundhållare | 16/26 |
| Skivbredd E | 6 mm |
| Ø D | 63 mm |
| Ingreppsdjup $a_{e,max}$ per snitt | 18,5 mm |
| Antal skär Z | 24 |
| Skافت | med hål |
| Beläggning | TiAlN |

| | |
|---------------|------------------------|
| Matning f_z | 0,02 mm |
| Material | VHM |
| Produktslag | Skärinsats för fräning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------|----------------|-----------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 600 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 500 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 400 m/min | N |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Grundhållareweldon-skaft Typ 16/26 | 218205 16/26 |
| PolySAW grundhållaremed hål Typ 16/26 | 218210 16/26 |