

mimatic
Tool Systems**PolySAW grundhållare med hål, Typ: 19/30****Beställningsdata**

Ordernummer	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Artikelklass	29B

Beskrivning**Utförande:**

Sågbladen fästes med en skruv i centrum. **Quadrogon-gränssnitt** för bättre kraftöverföring och vridstyvhet.

Användningsdata:

På kombidorn. **Endast med PolySAW-G sågblad.**

leveransinnehåll:

Inklusive spänskiva och spänskruv.

Invändig: ja

Spänndiameter d_1 : 30 mm

Grundhållardiameter d_2 : 32 mm

Kraglängd L_1 : 20 mm

total längd L_{tot} : 42,5 mm

Fästhåls \varnothing : 16 mm

Spännskiva: 219846

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	42,5 mm
-----------------------	---------

Kraglängd L ₁	20 mm
Spännskruv	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Spänndiameter d ₁	30 mm
Spännskiva	219846
Grundhållardiameter d ₂	32 mm
FästhålsØ	16 mm
Skaftutförande	med hål
Invändig	ja
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Spännskruv	219838
Spännskiva	219846