

Yale

Snabblyftblock Yalelift 360°, lyftförmåga: 5t



Beställningsdata

Ordernummer	086025 5
GTIN	4025092941136
Artikelklass	08X

Beskrivning

Utförande:

Varje snabblyftblock provas i fabriken med överlast och levereras med bruksanvisning och provningscertifikat.

Handkedjestyningen är roterbar 360° och kan därför manövreras från valfritt håll. Konstruerad för krävande användning. Följer de senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna. Användaren behöver inte längre arbeta inom lastens riskområde.

OBS!:

Bärförmåga upp till 20 ton, kedjemagasin och slirkoppling på begäran.

Version med integrerat chassi, galvaniserat utförande och ATEX på begäran.

Teknisk beskrivning

lyftkraft vid nominell last	34 daN
normal lyfthöjd	3 m
lyftförmåga	5000 kg
antal kedjesträngar	2

Bärförmåga t	5 t
vikt	48 kg
Produktslag	Lyftblock