

**Garant****Fräskär för invändig gänga 60°, HB7735, stigning: 3,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218064 3,5
GTIN	4045197447456
Artikelklass	21D

**Beskrivning****Utförande:**

**Stabila** fräskär för **höga matningar** och **hög produktivitet**.

Tvåskärligt

**Användningsdata:**

**För metrisk, invändiga gängor 60°** enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.

**OBS!:**

Var noga med att använda enhetlig sida av gängskären vid montering, annars blir gängen defekt! (Sidorna är utförda med resp. utan markering).

**Teknisk beskrivning**

Användning inomhus/utomhus	Invändig
Helprofil	ja
Beläggning	TiAlN
Gängstigning	3,5 mm
passar för gänga	M30; M33

Antal skär Z	11
Sort	HB7735
Skärmaterial	VHM
Gängtyp	MF-LH
Gängtyp	M-LH
Gängtyp	MF
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Vändskärsstorlek	41 mm
Skärriktning	höger och vänster
Produktslag	Skärinsats för fräning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	25 m/min	H
Stål < 60 HRC	mindre lämplig	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
GG(G)	lämplig	70 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	120 m/min	N
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Luft

mindre lämplig