

**mimatic**  
Tool Systems**Grundhållare weldon-skaft, Typ: 09/16****Beställningsdata**

Ordernummer	218205 09/16
GTIN	2050001737434
Artikelklass	29B

**Beskrivning****Utförande:**

Sågbladen fästes med en skruv i centrum. **Quadrogon-gränssnitt** för bättre kraftöverföring och vridstyvhet.

**leveransinnehåll:**

Inklusive spännskiva och spännskruv.

Invändig: ja

Spänndiameter  $d_1$ : 16,8 mm

Kraglängd  $L_1$ : 35 mm

totallängd  $L_{tot}$ : 92 mm

Skaftdiameter  $D_s$  h6: 20 mm

Spännskruv: 219834 (SW3; 3,8 Nm)

**Teknisk beskrivning**

Spännskruv	219834 (SW3; 3,8 Nm)
Spänndiameter $d_1$	16,8 mm
totallängd $L_{tot}$	92 mm
Kraglängd $L_1$	35 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja

Produktslag

Skivfräsar

---

## Tillbehör

Spännskruv

219834