

HEDI

Kabelvinda av stålplåt för F, B, PL och CZ, Typ: 50R



Beställningsdata

Ordernummer	081107 50R
GTIN	4003644013494
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Med stickuttag för **länderna F, B, PL och CZ**. För användning i torr omgivning.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP-skyddsklass: IP 20

märkeffekt utrullad: 3500 (16 A) W

Kabelklass: H05RR-F

kabelkonstruktion: 3G1,5

material kabel: Gummi

kabellängd: 50 m

Antal uttag: 4

Teknisk beskrivning

nätspänning	250 V
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
kabellängd	50 m
material kabel	Gummi
Kabelklass	H05RR-F
kabelkonstruktion	3G1,5
IP-skyddsklass	IP 20
Material hus	stålplåt
Antal uttag	4
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	nej
Produktslag	Kabeltrumma