

mimatic
Tool Systems**Grundhållare weldon-skaft, Typ: 11/18****Beställningsdata**

Ordernummer	218205 11/18
GTIN	2050001737274
Artikelklass	29B

Beskrivning**Utförande:**

Sågbladen fästes med en skruv i centrum. **Quadrogon-gränssnitt** för bättre kraftöverföring och vridstyvhet.

leveransinnehåll:

Inklusive spännskiva och spännskruv.

Invändig: ja

Spänndiameter d_1 : 18,8 mm

Kraglängd L_1 : 40 mm

totallängd L_{tot} : 97 mm

Skaftdiameter D_s h6: 20 mm

Spännskruv: 219835 (SW3; 10,5 Nm)

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Spänndiameter d_1	18,8 mm
Kraglängd L_1	40 mm
Spännskruv	219835 (SW3; 10,5 Nm)
totallängd L_{tot}	97 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja

Produktslag

Skivfräsar

Tillbehör

Spännskruv

219835