

**Garant****Vario plus eco konvex skärhållare axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 52/72mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274520 52/72
GTIN	4067263962120
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

**Observera:**

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

**OBS!:**

$D_1$  = min.  $\emptyset$  för 1:a insticket/ $D_2$  = max.  $\emptyset$  för 1:a insticket.

**Teknisk beskrivning**

minimal första insticksdiameter $D_1$	52 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	72 mm
Serie	Eco
maximalt sågdjup $t_{\max}$	25 mm

Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
Användning	Höger
Invändig	ja
Spårbredd w	4 mm
Produktslag	Skärhållare