


Garant**Vario plus ECO-skärhållare konkav axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 52/72mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274522 52/72
GTIN	4067263962311
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500–274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	Nr 273656 – 273749
Serie	Eco
maximalt sågdjup t_{max}	25 mm
maximal första insticksdiameter D_2	72 mm

minimal första insticksdiameter D_1	52 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Spårbredd w	4 mm
Produktslag	Skärhållare