



Akkumulator-bandfil, Typ: M12FBFL10



Beställningsdata

Ordernummer	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Extremt lätt batteridrivna akkumulator-bandfil (endast 1,0 kg eller 1,1 kg med ett 2Ah batteri) för utmattningsfritt arbete.

- **Två hastighetslägen + styrenhet för variabel hastighet.**
- **Bakåt – gör det möjligt för användaren att välja riktningsriktning för att styra riktningen på gnistor/spån.**
- **360-gradig verktygsfri justering av huvudet.**
- **Enhandsmanövrering – möjliggör arbete i trånga utrymmen och är idealisk för arbete i luften.**

leveransinnehåll:

Utan akkumulator och utan laddare.

OBS!:

Passande akkumulatorer och laddare finns från nr 073814.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	2,16 m/s ²
Antal ingående batterier	0
Slipbandets bredd	10 mm
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	12 V

Energiförsörjning	Nätdriven
bandhastighet	0 - 1110 m/min
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Tillverkarens beteckning	M12 FBFL10
vikt	1 kg
varvtalsområde	0 - 14500 min ⁻¹
Slipbandets längd	330
Produktslag	Bandfil